


## Division Rouyer - Cisaille à tôle L



**Le Modèle à tôle L est une cisaille manuelle d'atelier permettant tous les cisailages courants.**

### Caractéristiques & Capacités:

Dimensions L:500 x l:140 x h:440 mm



#### Attention !

Les capacités indiquées sont données pour de l'acier doux de dureté maximum  $R = 40 \text{ kg/mm}^2$ .  
Pour le travail dans des matières différentes: nous contacter

	Longueur de lames	Tôle	Rond	Carré	Plat
Tôle L	300 mm	5 mm	12 mm	8 mm	7 mm

### Utilisation:

1. Positionner le profil à cisailer dans les guides désirés:
  - entre les 2 lames pour de la tôle
  - dans le guide pour le rond
2. S'assurer que les lames sont suffisamment huilées, autrement en rajouter avant utilisation
3. Descendre le levier en maintenant le profil à cisailer
4. Actionner le levier à 2 mains si l'effort à exercer est important
5. Remonter le levier.



## Division Rouyer - Cisaille à tôle L

### Attention !

Les capacités indiquées sont données pour de l'acier doux de dureté maximum  $R = 40 \text{ kg/mm}^2$ .  
Pour le travail dans des matières différentes: nous contacter

### Précautions d'emploi:

- Fixer impérativement la machine par ses 4 pattes sur un support stable et solide.
- Ne pas mettre les doigts entre les lames
- Agir en bout de levier de manoeuvre lors de sa manipulation pour exercer le plus d'effort possible (Bras de levier).
- S'assurer du bon fonctionnement général de la cisaille avant utilisation.
- Ne pas dépasser en aucun cas la capacité de la machine.

